

可以调整光轴高度的□60mm高度调整块。



- 当组合后的平台高度(厚度)达不到需要的光轴高度时,用于增加其高度。
- 可提供厚度为1mm间隔的系列高度调整块,因而可以调节为任意高度。

信息


▶可制作非产品目录尺寸的高度调整块。请咨询营业部。



外形图


MSP-60**

- 内六角螺栓 M4×12...4个 (6002)
- 内六角螺栓 M4×14...4个 (6003)
- 内六角螺栓 M4×16...4个 (6005)




MSP-60**A

- 内六角螺栓 M4×10...4个




MSP-60**B

- 内六角螺栓 M4×10...4个




MSP-60**C

- 内六角螺栓 M3×10...4个



组装案例 (高度: 57mm)



		安装孔样式			
		P.C.D.50M4	□50M4	□32M3	
高度 (mm)	5	MSP-6005	MSP-6005	MSP-6005	
	10	MSP-6010A	MSP-6010B	MSP-6010C	
	15	上	MSP-6005	MSP-6005	MSP-6005
		下	MSP-6010A	MSP-6010B	MSP-6010C
	20	上	MSP-6010C	MSP-6010C	MSP-6010A
		下	MSP-6010A	MSP-6010B	MSP-6010C
	25	上	MSP-6010C	MSP-6010C	MSP-6010A
		下	MSP-6015A	MSP-6015B	MSP-6015C
	30	上	MSP-6010C	MSP-6010C	MSP-6010A
		下	MSP-6020A	MSP-6020B	MSP-6020C
	35	上	MSP-6010C	MSP-6010C	MSP-6010A
		下	MSP-6025A	MSP-6025B	MSP-6025C
	40	上	MSP-6010C	MSP-6010C	MSP-6010A
		下	MSP-6030A	MSP-6030B	MSP-6030C
	45	上	MSP-6015C	MSP-6015C	MSP-6015A
		下	MSP-6030A	MSP-6030B	MSP-6030C
50	上	MSP-6020C	MSP-6020C	MSP-6020A	
	下	MSP-6030A	MSP-6030B	MSP-6030C	
55	上	MSP-6025C	MSP-6025C	MSP-6025A	
	下	MSP-6030A	MSP-6030B	MSP-6030C	
60	上	MSP-6030C	MSP-6030C	MSP-6030A	
	下	MSP-6030A	MSP-6030B	MSP-6030C	
65	上	MSP-6030C	MSP-6030C	MSP-6030A	
	中下	MSP-6005	MSP-6005	MSP-6005	
		MSP-6030A	MSP-6030B	MSP-6030C	

技术指标	主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化	
	厚度 t (mm)	自重 (kg)
MSP-6001	1	0.01
MSP-6002	2	0.02
MSP-6003	3	0.03
MSP-6005	5	0.05
MSP-6010A	10	0.10
MSP-6010B	10	0.10
MSP-6010C	10	0.10
MSP-6015A	15	0.15
MSP-6015B	15	0.15
MSP-6015C	15	0.15
MSP-6020A	20	0.19
MSP-6020B	20	0.19
MSP-6020C	20	0.19
MSP-6025A	25	0.24
MSP-6025B	25	0.24
MSP-6025C	25	0.24
MSP-6030A	30	0.29
MSP-6030B	30	0.29
MSP-6030C	30	0.29